

Garant**Set di parallele temprate (5 coppie) Magnetiche, Lunghezza: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366740 160
GTIN	4045197329240
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:****Precisione:** Tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 60 HRC.**Rettificate a coppie.****Riduzione del tempo di serraggio fino al 10 %.****Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Nota:

Disponibile anche nelle lunghezze 50, 70, 100 e 150 mm.

Singole coppie di parallele su richiesta.**Descrizione tecnica**

Altezza	30 mm
Altezza	47 mm
Altezza	22 mm
Altezza	42 mm

Altezza	37 mm
Larghezza	2,5 mm
Lunghezza	160 mm
Numero listelli	5 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per366740 Dim. 160x2,5 Altezza 22 mm	366744 22
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per366740 Dim. 160x2,5 Altezza 37 mm	366744 37
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per366740 Dim. 160x2,5 Altezza 30 mm	366744 30
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per366740 Dim. 160x2,5 Altezza 42 mm	366744 42
Coppia in blister singoli per parallele temprate magnetiche per366740 Dim. 160x2,5 Altezza 47 mm	366744 47