

Mitutoyo**Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 18-35 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il \varnothing del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punta di contatto con sfera di contatto in HM.

Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del \varnothing dei fori.

Fornitura:

Incluso 1 comparatore n. art. 432050 Dim. 10/58 con risoluzione 1/100 mm.

Taratura: C4

Ripetibilità senza comparatore: 0,5 μ m

Profondità di misura: 100 mm

Numero di punte di contatto: 9

Larghezza disco di centraggio: 12,7 mm

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	18 - 35 mm
Ripetibilità senza comparatore	0,5 μ m

Numero di punte di contatto	9
Profondità di misura	100 mm
Larghezza disco di centraggio	12,7 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C1
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesometro ad alta precisione per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Rapporto di taratura Alesometro (Forma B + C) Campo di misura max. 60 mm	013520 60
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Alesometro (forma B + C) Campo di misura max. 60 mm	012930 60
Certificato DAkkS Alesometro (Forma B + C) Campo di misura massima 60 mm	023220 60
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Rapporto di taratura Alesometro (Forma B + C) Campo di misura max. 60 mm	023210 60

Accessori

Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435220 0,5
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 1 mm	435220 1
Comparatore Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432050 10/58
	439914 18-35

Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto 1 pezzo
Modello 18-35
