



## Termoigrometro, Modello: 608H1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Classe articolo	47B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la determinazione esatta di **umidità, temperatura e punto di rugiada**. Insensibile alla brina. Esente da manutenzione. **Visualizzazione min / max** con funzione reset. Utilizzo da tavolo e da parete.

#### Uso:

Ideale per il controllo delle condizioni ambientali.

#### Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081561 Dim. 6LR61 e certificato di collaudo.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione umidità relativa	10 - 95 %
Intervallo di misurazione temperatura	0 - 50 °C
Errore massimo umidità relativa	3 %
Intervallo di misurazione punto di rugiada td	-20 - 50 °C
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C)	0,1 °C
Altezza	90 mm

Profondità	40 mm
Larghezza	111 mm
Errore massimo punto di rugiada td	$\pm 0,5$ (a 25 °C) °C
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per temperatura e umidità

## Servizi

Rapporto di taraturaTermoigrometro Modello A	027660 A
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A