



Data logger, Modello: 175H1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Registratore di dati a 2 canali robusto e compatto con display grande e retroilluminato. Memoria interna per 1 milione di valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 10 secondi e 24 ore. Durata della batteria ≥ 3 anni (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Due interfacce standard (mini USB e scheda SD) per una facile programmazione e lettura dei dati logger mediante collegamento diretto a un PC. Misurazione aggiuntiva e memorizzazione dell'umidità relativa.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, serratura, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, certificato di collaudo e software ComSoft Basic V5 gratuito disponibile per il download.

Accessori speciali:

Cavo USB 474183 Dim. USB.

Descrizione tecnica

Lunghezza	149 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Errore massimo ammesso temperatura (sonda interna)	±0,4 °C
Errore massimo ammesso temperatura (sonda esterna)	±0,5 °C
Altezza	30 mm
Intervallo di misurazione temperatura (sonda interna)	-20 - 55 °C
Errore massimo umidità relativa	±2 %
Denominazione originale prodotto	175 H1
Larghezza	55 mm
Taratura	I6
Intervallo di misurazione umidità relativa	0 - 100 %
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	Interfaccia USB
Tipo di prodotto	Data logger

Servizi

Rapporto di taraturaTermoigrometro Modello A	027660 A
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Cavo USB Modello USB	474183 USB