



## Termoigrometro, Modello: 608H2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Classe articolo	47B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per la determinazione esatta di **umidità, temperatura e punto di rugiada**. Insensibile alla brina. Esente da manutenzione. **Visualizzazione min / max** con funzione reset. Utilizzo da tavolo e da parete. Con ulteriore funzione di allarme (display lampeggiante) in caso di superamento del limite.

#### Uso:

Ideale per il controllo delle condizioni ambientali.

#### Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081561 Dim. 6LR61 e certificato di collaudo.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione punto di rugiada td	-40 - 70 °C
Errore massimo umidità relativa	2 %
Intervallo di misurazione temperatura	-10 - 70 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa	2 - 98 %
Larghezza	111 mm
Altezza	90 mm

Errore massimo punto di rugiada td	±0,5 (a 25 °C) °C
Profondità	40 mm
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C)	0,1 °C
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per temperatura e umidità

## Servizi

Rapporto di taraturaTermoigrometro Modello A	027660 A
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A