



Data logger con docking station USB, Modello: 174T



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474200 174T
GTIN	4029547010828
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Sicurezza dei dati elevata anche se la batteria è scarica.

Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria >1 anno (cadenza di rilevamento 15 min., 25 °C).

L'interfaccia USB (docking station) consente la configurazione rapida e semplice del logger nonché la lettura dei dati di misura.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032 e certificato di collaudo. In aggiunta, docking station con cavo di collegamento USB. Software ComSoft Basic V5 scaricabile gratuitamente.

Descrizione tecnica

Altezza	18,5 mm
Grado di protezione IP	IP 65

Lunghezza	60 mm
Larghezza	38 mm
Errore massimo temperatura	±0,5 °C
Intervallo di misurazione temperatura	-30 - 70 °C
Taratura	I9
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	Interfaccia USB
Memoria	16000 valori di misura
Tipo di prodotto	Data logger

Servizi

Rapporto di taraturaTermometro per ambienti Modello B	027650 B
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
-----------------------------------------------------	---------------