



Termometro stick, Modello: T2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474080 T2
GTIN	4029547008375
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Minitermometro in formato tascabile.

Elevata precisione (termoelementi tipo K).

Testina orientabile brevettata (180°). Termometro stick con sensore di superficie dotato di testina a croce. La testina a croce elastica si adatta a qualsiasi superficie.

Fornitura:

Inclusi clip di fissaggio, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Limite d'errore (da -50,0 °C a 99,9 °C)	±1 °C
Tempo di reazione t_{99}	5 s
Errore massimo intervallo di misurazione residuo	±1 %
Lunghezza sonda	150 mm
Ø Sonda	12 mm
Grandezze	°C / °F

Durata batterie circa	1000 h
Risoluzione	0,1 °C
Intervallo di misurazione	da -50 a +350 per brevi intervalli fino a 500 °C
Taratura	Prezzo su richiesta
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Rapporto di taratura Sensore di temperatura con / senza display Modello A	027520 A
---	----------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------