

HOLEX**Set di 5 viti di serraggio interne, Ø Attacco: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434825 6
GTIN	4045197606235
Classe articolo	42C

Descrizione**Descrizione:**

- **Vite di serraggio interna in acciaio inossidabile (1.4301/1.4305).**
- **Soluzione innovativa per il fissaggio semplice e rapido di componenti cilindrici, come ad esempio comparatori, cilindretti o profili tubolari.**
- **Tali componenti possono infatti essere serrati e allentati semplicemente serrando o allentando la vite per interni.**
- **Il foro cilindrico nella vite di serraggio interna permette la regolazione in continuo della sporgenza del componente serrato.**

Funzione:

La vite di serraggio interna può essere avvitata in qualsiasi dispositivo mediante una filettatura metrica semplice, finché la testa della vite di serraggio interna non si trova sulla superficie piana del dispositivo. Serrando ancora un po' la vite, la filettatura della vite di serraggio interna e quella del dispositivo si avvicinano. La speciale struttura della vite di serraggio interna fa sì che la dilatazione della vite sia ridotta e interamente reversibile. La leggera dilatazione è sufficiente a ridurre il diametro della vite di serraggio interna in misura tale da permettere il serraggio uniforme e centrale dei componenti interni. In questo modo è possibile influire a livello costruttivo sul diametro della vite di serraggio interna, come pure sulla pressione generata. Le forze di trazione possono arrivare fino a 2000 N.

Uso:

- **Metrologia: serraggio rapido e semplice di comparatori in dispositivi di misura.**
- **Ingegneria meccanica: elemento di serraggio per oggetti cilindrici.**
- **Tecnica dei sensori: soluzione di fissaggio in piano.**

Fornitura:

Set composto da 5 viti di serraggio.

Descrizione tecnica

Apertura W	13 mm
Altezza filettatura H ₂	10 mm
Ø Attacco	6 mm
Altezza testa vite esagonale H ₁	5 mm
Filettatura M	M10
Tipo di prodotto	Vite di serraggio interna