



Data logger senza docking station USB, Modello: 174T



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474201 174T
GTIN	4029547010798
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Sicurezza dei dati elevata anche se la batteria è scarica.

Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria >1 anno (cadenza di rilevamento 15 min., 25 °C).

L'interfaccia USB (docking station) consente la configurazione rapida e semplice del logger nonché la lettura dei dati di misura.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032 e certificato di collaudo.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Lunghezza	60 mm

Larghezza	38 mm
Altezza	18,5 mm
Errore massimo temperatura	±0,5 °C
Intervallo di misurazione temperatura	-30 - 70 °C
Taratura	I9
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Memoria	16000
Tipo di prodotto	Data logger

Servizi

Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A
Rapporto di taraturaTermometro per ambienti Modello B	027650 B

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------