



Data logger senza docking station USB, Modello: 174H



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474201 174H
GTIN	4029547010804
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Sicurezza dei dati elevata anche se la batteria è scarica.

Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria >1 anno (cadenza di rilevamento 15 min., 25 °C).

L'interfaccia USB (docking station) consente la configurazione rapida e semplice del logger nonché la lettura dei dati di misura. Misurazione aggiuntiva e memorizzazione dell'umidità relativa.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032 e certificato di collaudo.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione temperatura	-20 - 70 °C
Errore massimo umidità relativa	±3 %
Errore massimo temperatura	±0,5 °C
Lunghezza	60 mm

Larghezza	38 mm
Altezza	18,5 mm
Taratura	I6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Memoria	16000
Tipo di prodotto	Data logger

Servizi

Rapporto di taraturaTermoigrometro Modello A	027660 A
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------