



Strumento di misura di profondità con comparatore analogico, Intervallo di misurazione: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434805 10
GTIN	4045197234124
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Ponte d'appoggio temprato con superficie d'appoggio finemente lappata. Serraggio sicuro del comparatore grazie alla pinza di serraggio. **Comparatore con graduazione antioraria – profondità di misura a lettura diretta.** La profondità di misura può essere aumentata con le punte di contatto di varie lunghezze (vedi n. art. 434920).

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 434807 Dim. 10 o 30.

Accessori speciali:

Prolunghe per sonde n. art. 434920.

Imballaggio: Custodia rigida

Taratura: C8

Taratura: C1

Risoluzione: 0,01 mm

Risoluzione: 1 mm

Errore ammesso f_e : 15 μ m

\varnothing punta di contatto: 4 mm

Ponte di appoggio lunghezza: 80 mm

Ponte di appoggio larghezza: 16 mm

Descrizione tecnica

Risoluzione	1 mm
Intervallo di misurazione	10 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	58 mm
Ponte di appoggio larghezza	16 mm
Ponte di appoggio lunghezza	80 mm
Ø Punta di contatto	4 mm
Taratura	C8
Taratura	C1
Errore ammesso f_e	15 μ m
Risoluzione	0,01 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Strumento di misura di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello MU	012580 MU
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	013250 12,5
Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello B	023360 B
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Dado zigrinato filettato Filettatura M14X0,5	434806 M14X0,5
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Comparatore con scala antioraria Intervallo di misurazione 10 mm	434807 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30