



Strumento di misura di profondità con comparatore analogico, Intervallo di misurazione: 30mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 434805 30 |
| GTIN | 4031452161892 |
| Classe articolo | 42C |

Descrizione

Esecuzione:

Ponte d'appoggio temprato con superficie d'appoggio finemente lappata. Serraggio sicuro del comparatore grazie alla pinza di serraggio. **Comparatore con graduazione antioraria – profondità di misura a lettura diretta.** La profondità di misura può essere aumentata con le punte di contatto di varie lunghezze (vedi n. art. 434920).

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 434807 Dim. 10 o 30.

Accessori speciali:

Prolunghe per sonde n. art. 434920.

Imballaggio: Custodia rigida

Taratura: C1

Taratura: C8

Risoluzione: 0,01 mm

Risoluzione: 1 mm

Errore ammesso f_e : 20 μ m

\varnothing punta di contatto: 5 mm

Ponte di appoggio lunghezza: 80 mm

Ponte di appoggio larghezza: 16 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Taratura | C1 |
| Taratura | C8 |
| Ponte di appoggio lunghezza | 80 mm |
| Risoluzione | 1 mm |
| Ponte di appoggio larghezza | 16 mm |
| Intervallo di misurazione | 30 mm |
| Ø Punta di contatto | 5 mm |
| Errore ammesso f_e | 20 μ m |
| Ø Quadrante dell'indicatore | 58 mm |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Norma | Norma interna |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura di profondità |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello MU | 012580 MU |
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm | 013210 30 |
| Marcatura Incisione a laser Modello | 018940 |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 013250 100 |
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm | 023000 30 |
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 023010 100 |
| Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello B | 023360 B |

Accessori

| | |
|--|----------------|
| Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm | 434920 70 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm | 434920 80 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm | 434920 50 |
| Comparatore con scala antioraria Intervallo di misurazione 30 mm | 434807 30 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm | 434920 60 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm | 434920 30 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm | 434920 100 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm | 434920 40 |
| Dado zigrinato filettato Filettatura M14X0,5 | 434806 M14X0,5 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm | 434920 90 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm | 434920 10 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm | 434920 20 |
| Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm | 434920 15 |