



Termometro a infrarossi su aria, Modello: 810



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474260 810
GTIN	4029547008320
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi pratici, facili da utilizzare con sensori di alta qualità, stabili nel tempo. Funzione HOLD, memoria minimo/massimo e illuminazione del display per una lettura confortevole dei dati di misura.

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo, cappuccio di protezione, marsupio e 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Errore massimo infrarossi	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Ottica	6 : 1
Lunghezza	119 mm
Larghezza	46 mm
Intervallo di misurazione infrarossi	-30 - 300 $^{\circ}\text{C}$
Altezza	25 mm

Errore massimo in aria	± 0,5 °C
Intervallo di misurazione in aria	-10 - 50 °C
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I5
Taratura	I9
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A
Certificato DAkkSTermometro a infrarossi Modello A	027610 A
Rapporto di taraturaTermometro per ambienti Modello B	027650 B
Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--------------------------------------------------------------	------------