

**Comparatore con scala antioraria, Intervallo di misurazione: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434807 10
GTIN	4031452160758
Classe articolo	46C

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore di precisione con cassa in metallo, Ø Gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Con **scala antioraria** per utilizzo con basi per misure di profondità e alesametri per interni.

Per:

Strumenti per la misura di profondità n. art. 434805. Alesametri di alta precisione per interni n. art. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 e 435125.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Ø Alloggiamento	57 mm
Forza di misura	0,7 - 1,4 N
Taratura	C1

Risoluzione	1 mm
Norma	Norma interna
Ø Quadrante dell'indicatore	58 mm
Ø Punta di contatto	4 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10

Accessori

Vetro per comparatore Modello 40	432010 40
----------------------------------	-----------