

**Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS12/250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Classe articolo	03S

Descrizione**Esecuzione:**

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

Fornitura senza mole abrasive.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	DS12/250
Numero massimo giri	1450 min ⁻¹
Potenza assorbita	730 W
Peso	47 kg
Larghezza mola abrasiva T	32 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	250 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Rettificatrice doppia

Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596400 EK60
Supporto macchina Adatto per macchina DS12	077513 DS12
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596510 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596400 NK60
Tavolo portautensili sinistro Modello AT1	077519 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596510 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596220 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596350 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596400 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596220 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596220 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596510 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596350 EK60
Protezione oculare per n. art. 077502 Modello DS1	077509 DS1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596350 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596510 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596220 NK60
Tavolo portautensile destro Modello AT1	077525 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596350 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596350 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596510 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596350 NK36