



## Strumento di misura per umidità del materiale, Modello: 606-2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Classe articolo	47B

### Descrizione

**Uso:**

Misurazione precisa dell'umidità del materiale grazie alle curve caratteristiche per i diversi tipi di legno (per es. faggio, abete rosso, quercia . . .) e diversi materiali da costruzione (per es. calcestruzzo, mattone, gesso . . .). Misurazione aggiuntiva di temperatura e umidità dell'aria ambiente (calcolo del punto di rugiada).

### Descrizione tecnica

Errore massimo temperatura	$\pm 0,5$ °C
Taratura	I6
Intervallo di misurazione temperatura	-10 - 50 °C
Lunghezza	119 mm
Intervallo di misurazione umidità relativa	0 - 55 %
Altezza	25 mm
Errore massimo umidità relativa	$\pm 1$ %

Larghezza	46 mm
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione per umidità del materiale

### Servizi

Rapporto di taraturaTermoigrometro Modello A	027660 A
Certificato DAkkSTermoigrometro Modello A	027670 A

### Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------