



Comparatore con scala antioraria, Intervallo di misurazione: 30mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 434807 30 |
| GTIN | 4031452160765 |
| Classe articolo | 46C |

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore di precisione con cassa in metallo, Ø Gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Con **scala antioraria** per utilizzo con basi per misure di profondità e alesametri per interni.

Per:

Strumenti per la misura di profondità n. art. 434805.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Risoluzione | 1 mm |
| Ø Alloggiamento | 57 mm |
| Taratura | C1 |
| Forza di misura | 0,8 - 1,6 N |
| Intervallo di misurazione | 0 - 30 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Norma | Norma interna |
| Ø Punta di contatto | 5 mm |
| Ø Quadrante dell'indicatore | 58 mm |
| Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 20 µm |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Comparatore |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm | 023010 100 |
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm | 023000 30 |

Accessori

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Vetro per comparatore Modello 58 | 432010 58 |
|----------------------------------|-----------|