

**Comparatore ad alta sensibilità, \pm Campo di misura / Risoluzione: 250/10 μ m**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434674 250/10
-----------------	---------------

GTIN	4059192014025
------	---------------

Classe articolo	43A
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura con meccanismo montato su rubini, struttura particolarmente robusta per l'utilizzo in produzione.

Minimo errore di inversione grazie alla punta di contatto montata su sfera priva di gioco.

Insensibile alle forze laterali.

Cassa monoblocco per garantire massima precisione e stabilità.

Protezione antiurto mediante l'asta di trasmissione che si solleva in caso di sovraccarico.

Forza di misura costante grazie alla barra di torsione.

Ampia corsa libera per agevolare il posizionamento dei pezzi. Collegamento per comando di sollevamento o asta flessibile (accessori speciali).

Graduazione di facile lettura.

2 tacche di tolleranza per preimpostare l'errore ammesso.

Testo didascalie:

Tacche di tolleranza

Collegamento

per asta flessibile n. art. 434930

Microregolazione

con arresto (posizione zero).

Uso:

In combinazione con strumenti di alta precisione per i controlli di piccola o di grande serie.

Accessori speciali:

Asta flessibile n. art. 434930.

Descrizione tecnica

Corsa libera	2,5 mm
Taratura	C3
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	1 N
Larghezza	63 mm
± intervallo di misurazione	250 µm
Risoluzione	10 µm
Lunghezza	95 mm
Altezza	20 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore ad alta sensibilità

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023180 FZ
Certificato DAkkS Comparatore ad alta sensibilità Modello FZ	023190 FZ

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4

Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 140 mm	434930 140
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Supporto piegato per comparatori60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3

Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Comandi di sollevamento a filo Lunghezza 500 mm	434930 500
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Supporto piegato per comparatori ^{45°} Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Supporto piegato per comparatori ^{45°} Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11

Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10