



Ponte di appoggio per strumenti di misura di profondità, Lunghezza base di appoggio: 80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434815 80
GTIN	4045197234155
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza di planarità DIN 874/00. Superficie di appoggio temprata e rettificata. Per l'alloggiamento di comparatori con \varnothing Codolo 8 h6.

Descrizione tecnica

Ponte di appoggio lunghezza	80 mm
Ponte di appoggio larghezza	16 mm
Taratura	C8
Tipo di prodotto	Ponte di appoggio

Servizi

Rapporto di taratura Ponte di appoggio Modello B	023360 B
--	----------