

**Mitutoyo****Comparatore digitale multifunzione Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434651 60
GTIN	4946368500461
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Lettura esente da errori grazie all'ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica.

**L'alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie.** Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

**Funzione:**

- **Cambio colore display al superamento delle tolleranze.**
- **Blocco valore MAX / MIN.**
- **Memoria valore massimo (utile nella ricerca del punto di inversione).**
- **Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.**
- **Inversione della direzione di conteggio.**
- **Controllo remoto e invio dati.**
- **Telecomando (accessori speciali).**

**Fornitura:**

Incluso cavo di collegamento per alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

**Accessori speciali:**

Cavo dati n. art. 498430, telecomando, Digimatic Presetter.

Interfaccia: Interfaccia Digimatic

Taratura: C1

Risoluzione commutabile: 0,001 / 0,0005 mm

Limite d'errore: 0,0025 mm  
 Forza di misura:  $\leq 2,5$  N  
 $\varnothing$  codolo di serraggio h6: 8 mm

## Descrizione tecnica

Taratura	C1
$\varnothing$ Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	$\leq 2,5$ N
Limite di errore	0,0025 mm
Risoluzione commutabile	0,001 / 0,0005 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	013210 100
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	013250 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023000 100
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25

Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 25 mm	434917 25
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore Schwenk	434912

Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Cavo di collegamento Modello USB2	498430 USB2
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Cavo di collegamento Modello D1	498430 D1
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30

Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Cavo di collegamento Modello D2	498430 D2
Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm	434920 80
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100