

Mahr

Comparatore a leva con quadrante orizzontale, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,4/28mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **quadrante orizzontale**.

Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico. **Lettura 1/100.**

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 – errore ammesso 10 μm , errore ammesso totale 13 μm , errore di inversione 3 μm . **Risoluzione 0,002/0,001** – errore ammesso 2 μm , errore ammesso totale 4 μm , errore di inversione 2 μm .

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,2 N
Ø Alloggiamento	28 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,4 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	13 μm
Risoluzione	0,01 mm
Errore ammesso f_e	10 μm
Errore di inversione valore misurato f_u	3 μm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkSComparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taraturaComparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

436371 1

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 1 mm

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 2R mm

436371 2R

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm

359680 120

Supporto di centraggio Modello

436512

Supporto quadro per tastatore piccolo

436510

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 2 mm

436371 2

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm
Ø Sfera di misura 3 mm

436371 3