

Garant**Tenditore compatto, Modello: 67****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370142 67
GTIN	4045197605900
Classe articolo	31L

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo e pressore in acciaio legato bonificato per una portata elevata.
Sostituzione rapida e senza utensili del tassello di spinta montato su sfera di sospensione.
Protezione dalla sporcizia interna mediante speciale guarnizione in poliammide.

Vantaggi:

Struttura compatta, circa 30% più piccola rispetto ai modelli simili. Serraggio e allentamento automatici rapidi.

Utilizzabile con viti cilindriche standard a norma DIN 912 (M10 / M12).

Accessori speciali:

n. art. 370350 chiave di serraggio, n. art. 370430 tasselli di spinta.

Altezza di serraggio S: -8 - 100 mm

Lungh. L: 95 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 81 mm

Pressore r: 94 mm

Forza di serraggio max.: 12 kN

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio S	-8 - 100 mm
------------------------	-------------

Sporgenza A	67 mm
Foro di fissaggio per viti cilindriche DIN 912	M10 / M12
Pressore r	94 mm
Forza di serraggio massima	12 kN
Altezza H	81 mm
Larghezza B	35 mm
Lunghezza L	95 mm
Coppia massima	105 Nm
Tipo di prodotto	Tenditore compatto

Accessori

Chiave di serraggio apertura 11 per Monobloc, Duo e utensile serraggio catena	370350
Tassello di spinta Modello-Numero 1	370430 1
Tassello di spinta Modello-Numero 5	370430 5
Tassello di spinta Modello-Numero 4	370430 4
Supporti di sollevamento per morsa compatta Altezza H 80 mm	370146 80
Tassello di spinta Modello-Numero 2	370430 2
Supporto di sollevamento per tenditore compatto Modello 80	370145 80
Tassello di spinta Modello-Numero 3	370430 3