

Mahr**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,2/40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Lettura 2/1000.

Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione per direzione	0,2 mm
Errore di inversione valore misurato f_u	3 μm
Errore ammesso f_e	3 μm
Errore ammesso totale f_{totale}	5 μm
Forza di misura	0,15 N
Ø Alloggiamento	40 mm
Risoluzione	0,002 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 1 mm	436371 1
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436371 2
Lente di ricambio per comparatore a leva Ø Esterno 40 mm	436328 40

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 3 mm	436371 3
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm	436311 8
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436371 2R
Supporto di centraggio Modello	436512
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120