

**Mahr****Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,1/28mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

**Lettura 2/1000.**

**Mahr** – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

**Uso:**

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

**Fornitura:**

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

**Accessori speciali:**

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

**Ricambi:**

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

## Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	28 mm
Risoluzione	0,002 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,1 mm
Errore ammesso $f_e$	3 $\mu\text{m}$
Errore di inversione valore misurato $f_u$	2 $\mu\text{m}$
Forza di misura	0,15 N
Errore ammesso totale $f_{\text{totale}}$	4 $\mu\text{m}$
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

## Accessori

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436371 2
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 1 mm	436371 1

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm	436311 8
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 3 mm	436371 3
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436371 2R
Supporto di centraggio Modello	436512