

**Mahr****Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 9,1 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Alloggiamento: 0,07/40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l'attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa. **Letture 1/1000.**

**Uso:**

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

**Fornitura:**

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

**Accessori speciali:**

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

**Ricambi:**

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Forza di misura	0,2 N
Risoluzione	0,001 mm
Errore di inversione valore misurato $f_u$	2 $\mu$ m
Errore ammesso totale $f_{totale}$	4 $\mu$ m
Ø Alloggiamento	40 mm
Errore ammesso $f_e$	3 $\mu$ m
Intervallo di misurazione per direzione	0,07 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	9,1 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

## Accessori

Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 9,1 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436423 2