

## Mitutoyo

### Alesametro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 50-150 mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	435202 50-150
GTIN	4946368612522
Classe articolo	44A

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il Ø del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punte di contatto con sfera di contatto in HM.

**Uso:**

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del Ø dei fori.

**Fornitura:**

Incluso 1 comparatore n. art. 432050 Dim. 10/58 con risoluzione 1/100 mm.

Taratura: C4

Ripetibilità senza comparatore: 0,5 µm

Profondità di misura: 150 mm

Numero di punte di contatto: 11

Larghezza disco di centraggio: 38 mm

#### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 150 mm
Ripetibilità senza comparatore	0,5 µm

Profondità di misura	150 mm
Numero di punte di contatto	11
Larghezza disco di centraggio	38 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C1
Taratura	C4
Tipo di prodotto	Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Rapporto di taratura Alesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 160 mm	013520 160
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Rapporto di taratura Alesametro (Forma B + C) Campo di misura max. 160 mm	023210 160

## Accessori

Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435230 0,5
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 3 mm	435230 3
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 1 mm	435230 1
Adattatore per alesametri a 2 punti di contatto 1 pezzo Modello 35-90	439914 35-90
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 2 mm	435230 2
Comparatore Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432050 10/58