



Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 13,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,4/29mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Con lettura 1/100.

HOLEX – Esecuzione economica con sfera di misura in HM.

Uso:

Per la verifica degli alesaggi di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio di Ø 4 mm.

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 – errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,15 N
Intervallo di misurazione per direzione	0,4/29 mm
Ø Alloggiamento	29 mm
Risoluzione	0,01 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	13,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkSComparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taraturaComparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Supporto di centraggio Modello	436512
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 13,5 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436361 2
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm

436311 8