

Mitutoyo**Set di alesametri di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 18-150 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il \varnothing del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili. Punta di contatto con sfera di contatto in HM.

Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del \varnothing dei fori.

Fornitura:

Incluso 1 comparatore n. art. 432050 Dim. 10/58 con risoluzione 1/100 mm.
3 alesametri per interni n. art. 435202, con punte di contatto, prolunga e anelli di riscontro.
Taratura: C1
Ripetibilità senza comparatore: 0,5 μ m
Profondità di misura: 100 - 150 mm
Numero strumenti di misura di precisione: 3
Numero di punte di contatto: 26
Numero di anelli di azzeramento: 4

Descrizione tecnica

Numero strumenti di misura di precisione	3
Intervallo di misurazione	18 - 150 mm
Numero di punte di contatto	26
Numero di anelli di azzeramento	4
Ripetibilità senza comparatore	0,5 µm
Profondità di misura	100 - 150 mm
Norma	Norma interna
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S9
Taratura	C1
Tipo di prodotto	Alesametri per interni a 2 punti

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	013210 10
Rapporto di taratura Set di alesametri di precisione per interni Intervallo di misurazione 18-150 mm	011290 18-150
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Set di alesametri di precisione per interni Intervallo di misurazione 18-150 mm	020580 18-150
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10

Accessori

Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 2 mm	435230 2
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 3 mm	435230 3
Prolunga (50 mm)	435210
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435230 0,5
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 0,5 mm	435220 0,5

Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore Intervallo di misurazione 50-150 mm	435202 50-150
Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore Intervallo di misurazione 35-60 mm	435202 35-60
Anello distanziale Ø interno 5,3 mm Larghezza disco 1 mm	435220 1
Comparatore Intervallo di misurazione / Ø Cassa 10/58 mm	432050 10/58
Anello distanziale Ø interno 6,3 mm Larghezza disco 1 mm	435230 1
Alesmetro di alta precisione per interni con comparatore Intervallo di misurazione 18-35 mm	435202 18-35