

Mahr**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 41,2 / 32,3 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,25/29mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Errore di inversione valore misurato f_u	5 μm
Errore ammesso f_e	10 μm
Ø Alloggiamento	29 mm
Forza di misura	0,07 N
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,25 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	13 μm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	41,2 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 32,3 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436354 2
	436321 2

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm
Ø Sfera di misura 2 mm

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm
Ø Sfera di misura 2R mm

436321 2R

Supporto quadro per tastatore piccolo

436510

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm

436311 8

Lente di ricambio per comparatore a leva Ø Esterno 30 mm

436328 30

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm

436311 4