

Garant**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,4/40mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Classe articolo	41C

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Con lettura 1/100.

GARANT – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice con allineamento di precisione; amagnetico.

Uso:

Per la verifica degli alesaggi di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 – errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	40 mm
Forza di misura	0,15 N
Intervallo di misurazione per direzione	0,4/29 mm
Risoluzione	0,01 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 1 mm	436371 1
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436371 2
Lente di ricambio per comparatore a leva Ø Esterno 40 mm	436328 40
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 3 mm	436371 3
Supporto di centraggio Modello	436512
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436371 2R
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120