

**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 41,2 / 32,3 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,5/38mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436351 0,5/38
GTIN	4059192013141
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

**Mahr** – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico. Lunghezza asta tastatrice 32,3 mm.

**Uso:**

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

**Fornitura:**

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

**Accessori speciali:**

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

**Ricambi:**

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

## Descrizione tecnica

Forza di misura	0,07 N
Intervallo di misurazione per direzione	0,5 mm
Errore ammesso $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Errore di inversione valore misurato $f_u$	4 $\mu\text{m}$
Errore ammesso totale $f_{\text{totale}}$	13 $\mu\text{m}$
Ø Alloggiamento	38 mm
Risoluzione	0,01 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	32,3 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

## Accessori

Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436321 2R
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm	436311 8

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 32,3 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436354 2
Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436321 2
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510