

Garant**Punta elicoidale con riporto in metallo duro, non rivestito, Ø DC h8: 8,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	121150 8,5
GTIN	4045197471437
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Dotate di tagliente in metallo duro.

Codolo con penna di trascinamento per l'impiego con bussole di riduzione.

Nota:Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	50 mm
Ø Nominale D_c	8,5 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza complessiva L	90 mm
Norma	DIN 8037
Profondità di foratura massima consigliata L_2	37,3 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM K20
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	idoneo	140 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
CuZn	idoneo	140 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		