

GIROD

Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,1/40mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Lettura 2/1000.

GIROD – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Cassa robusta, insensibile ai campi magnetici. **Swiss Made.**

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,002/0,001 – errore ammesso 2 µm, errore ammesso totale 4 µm, errore di inversione 2 µm.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,15 N
Errore ammesso totale f_{totale}	4 µm
Errore di inversione valore misurato f_u	2 µm
Risoluzione	0,002 mm
Errore ammesso f_e	2,7 µm
Ø Alloggiamento	40 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,1 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	12,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm
Ø Sfera di misura 2 mm

436210 2