

Mahr**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 41,2 / 32,3 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Cassa: 0,25/38mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Comparatori a leva con **asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.**

Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,07 N
Ø Alloggiamento	38 mm
Errore ammesso f_e	10 μm
Errore di inversione valore misurato f_u	5 μm
Risoluzione	0,01 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	13 μm
Intervallo di misurazione per direzione	0,25 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	41,2 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

Accessori

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436321 2
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 41,2 mm Ø Sfera di misura 2R mm	436321 2R

Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 4 mm	436311 4
Stelo per comparatore a leva Ø Codolo h6 8 mm	436311 8
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 32,3 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436354 2
Supporto di centraggio Modello	436512