

**Cava a T, M12, per valore nominale scanalatura a T: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370540 16
GTIN	4020772080167
Classe articolo	35A

Descrizione**Uso:**

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su **tutta** la lunghezza della filettatura.

Descrizione tecnica

Altezza k	9 mm
Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Lunghezza	25 mm
Larghezza e	25 mm
Larghezza a	15,7 mm
Modello	508

Norma	DIN 508
Misura del filetto	M12
Con filettatura	sì
Materiale	Acciaio bonificato
Classe di resistenza	10
Tipo di prodotto	Tassello