

**Attacco con codolo CM, CM / Cono mandrino: 2/12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342500 2/12
GTIN	4045197296825
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Con CM e penna di trascinamento.

Esecuzione di precisione, economica.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Ø Cono D	12,065 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 12
Dimensione cono Morse CM	2
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza