

**Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370680 22
GTIN	4020772070311
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Larghezza scanalatura a	22 mm
Distanza e punta-scanalatura	30 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 2220160
Lunghezza scanalatura f	60 mm
Altezza di serraggio h	16 - 65 mm
Lunghezza L	160 mm

Larghezza B	60 mm
Altezza H	30 mm
Modello	6314V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio