


**Cava a T, M8, per valore nominale scanalatura a T: 14mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370520 14     |
| GTIN            | 4020772140328 |
| Classe articolo | 35A           |

**Descrizione****Uso:**

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza 10.

**Nota:**

Portata piena solo con collegamento a vite su **tutta** la lunghezza della filettatura.

**Descrizione tecnica**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lunghezza                       | 22 mm   |
| Altezza tassello                | 16 mm   |
| Altezza k                       | 8 mm    |
| Larghezza e                     | 22 mm   |
| Valore nominale scanalatura a T | 14 mm   |
| Larghezza a                     | 13,7 mm |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Modello              | 508                |
| Norma                | DIN 508            |
| Misura del filetto   | M8                 |
| Con filettatura      | sì                 |
| Materiale            | Acciaio bonificato |
| Classe di resistenza | 10                 |
| Tipo di prodotto     | Tassello           |