

**Attacco con filetto di serraggio, CM / Cono mandrino: 2/12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Classe articolo	32X

**Descrizione****Esecuzione:**

**Completamente temprati e rettificati.** Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con attacco con CM e filetto interno di serraggio.

**Uso:**

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici con attacco cono Morse.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descrizione tecnica**

Ø Cono D	12,065 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Filetto interno di serraggio	M10
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 12
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza