

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370685 22
GTIN	4020772074661
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

Uso:

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Altezza gradino A ₁	12 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 2220160
Lunghezza scanalatura f	60 mm
Profondità gradino A ₂	15 mm
Larghezza scanalatura a	22 mm
Distanza e punta-scanalatura	30 mm

Altezza di serraggio h	16 - 77 mm
Lunghezza L	160 mm
Larghezza B	60 mm
Altezza H	30 mm
Modello	6314AV
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio