

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370685 14
GTIN	4020772074623
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

**Uso:**

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Larghezza scanalatura a	14 mm
Profondità gradino A <sub>2</sub>	10 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1412100
Altezza gradino A <sub>1</sub>	8 mm
Distanza e punta-scanalatura	21 mm
Lunghezza scanalatura f	40 mm

Altezza di serraggio h	10 - 46 mm
Lunghezza L	100 mm
Larghezza B	40 mm
Altezza H	20 mm
Modello	6314AV
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

---

## Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 12 mm	370750 12
---	-----------