

**Staffa di serraggio regolabile a gomito, Larghezza scanalatura a: 10mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370720 10     |
| GTIN            | 4020772071271 |
| Classe articolo | 35A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

|   |             |
|---|-------------|
| Lunghezza scanalatura f                           | 32 mm       |
| Larghezza scanalatura a                           | 10 mm       |
| Distanza e punta-scanalatura                      | 36 mm       |
| Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 101080 |
| Altezza di serraggio h                            | 22 - 46 mm  |
| Altezza H   | 15 mm       |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Lunghezza L      | 100 mm               |
| Larghezza B      | 11 mm                |
| Modello          | 6316V                |
| Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |