

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370685 16
GTIN	4020772074630
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

**Uso:**

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

**Fornitura:**

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

**Descrizione tecnica**

Distanza e punta-scanalatura	26 mm
Altezza gradino A <sub>1</sub>	10 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1616125
Larghezza scanalatura a	16 mm
Profondità gradino A <sub>2</sub>	12,5 mm
Lunghezza scanalatura f	45 mm

Altezza di serraggio h	13 - 58 mm
Lunghezza L	125 mm
Larghezza B	50 mm
Altezza H	25 mm
Modello	6314AV
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

---

## Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 16 mm	370750 16
---	-----------