

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370685 18
GTIN	4020772074647
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

Uso:

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Profondità gradino A ₂	12,5 mm
Lunghezza scanalatura f	45 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1816125
Altezza gradino A ₁	10 mm
Distanza e punta-scanalatura	26 mm
Larghezza scanalatura a	18 mm

Altezza di serraggio h	13 - 56 mm
Lunghezza L	125 mm
Altezza H	25 mm
Larghezza B	50 mm
Modello	6314AV
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 16 mm	370750 16
---	-----------