

**Comparatore spessimetro, Intervallo di misurazione: 0-10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 438545 0-10 |
| GTIN | 4045197634641 |
| Classe articolo | 42C |

Descrizione**Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Uso:

Per la misurazione rapida di gole esterne, spessori di pareti, lamiere, pareti di tubi, pellicole, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------|
| Ø Sfera di contatto in HM | 2 mm |
| Risoluzione | 0,1 mm |
| Intervallo di misurazione | 0 - 10 mm |
| Ø Quadrante dell'indicatore | 50 mm |
| Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 36 mm |
| Limite di errore | 0,1 mm |
| Norma | Norma interna |
| Metrologia | analogico |
| Taratura | C7 |
| Tipo di prodotto | Comparatori per esterni |

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per
esterni ed interni Modello S

023450 S

Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S

023460 S