

**Cava a T, M10, per valore nominale scanalatura a T: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370530 16
GTIN	4020772080365
Classe articolo	35A

**Descrizione****Uso:**

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiale:**

Acciaio bonificato, resistenza 10.

**Nota:**

Portata piena solo con collegamento a vite su **tutta** la lunghezza della filettatura.

**Descrizione tecnica**

Altezza k	9 mm
Lunghezza	25 mm
Larghezza e	25 mm
Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Altezza tassello	18 mm
Larghezza a	15,7 mm

Modello	508
Norma	DIN 508
Misura del filetto	M10
Con filettatura	sì
Materiale	Acciaio bonificato
Classe di resistenza	10
Tipo di prodotto	Tassello