

**Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370685 20 |
| GTIN | 4020772074654 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

Uso:

Per raggiungere l'**altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.**

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------|
| Larghezza scanalatura a | 20 mm |
| Profondità gradino A ₂ | 15 mm |
| Altezza gradino A ₁ | 12 mm |
| Lunghezza scanalatura f | 60 mm |
| Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 2020160 |
| Distanza e punta-scanalatura | 30 mm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Altezza di serraggio h | 16 - 77 mm |
| Lunghezza L | 160 mm |
| Altezza H | 30 mm |
| Larghezza B | 60 mm |
| Modello | 6314AV |
| Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |