

**Staffa di serraggio regolabile a gomito, Larghezza scanalatura a: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370720 16
GTIN	4020772071301
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1616125
Distanza e punta-scanalatura	51,5 mm
Larghezza scanalatura a	16 mm
Lunghezza scanalatura f	50 mm
Altezza di serraggio h	36 - 71 mm
Altezza H	25 mm

Lunghezza L	160 mm
Larghezza B	18 mm
Modello	6316V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio