

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 5-15mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	5 - 15 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	35 mm
Ø Sfera di contatto in HM	0,6 mm
Risoluzione	0,005 mm
Profondità scanalatura massima	2,3 mm
Larghezza scanalatura minima	0,8 mm
Limite di errore	0,015 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Taratura	C7

Grado di protezione IP	IP 65
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

**Servizi**

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S