

Kroepelin
Längenmesstechnik

Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 10-30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Profondità scanalatura massima	5,2 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Intervallo di misurazione	10 - 30 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Limite di errore	0,03 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Taratura	C7
Grado di protezione IP	IP 65

Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S